

**DNMG 150612, Laji: IC6015****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250811 IC6015
GTIN	7291075305159
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Laji	IC6015
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 300 m/min
Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
lastunmurtaja	M3M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,17 - 0,5 mm/kierr,
Valmistajamerkintä	DNMG 150612-M3M IC6015
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä