

**DNMG 150608, Laji: IC8250****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250810 IC8250
GTIN	7291075329872
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Laji	IC8250
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	M3P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608

Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 380 m/min
Valmistajamerkintä	DNMG 150608-M3P IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä