

**WNMG 080408, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252121 IC8150
GTIN	7291075329186
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	IC8150
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min

Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	M3P
Lastuava aine	KM
Valmistajamerkintä	WNMG 080408-M3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä