

**VNMG 160404, Laji: IC8250****Tilastiedot**

Tilausnumero	251790 IC8250
GTIN	7291075326093
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,08 - 0,24 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	F3P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 380 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,4 - 2,5 mm
Laji	IC8250
Pääkäyttöalue	P
Valmistajamerkintä	VNMG 160404-F3P IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä