

**WNMG 080408, Laji: IC8250****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252121 IC8250
GTIN	7291075329261
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pääkäyttöalue	P
Laji	IC8250
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 380 m/min
lastunmurtaja	M3P
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
Valmistajamerkintä	WNMG 080408-M3P IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä