

**Garant****Upotusjyrsin 93°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211807 52/3
GTIN	4045197648402
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

**Käyttö:**

Ehkäisee lastujen juuttumista erityisesti jyrsittäessä syviä koloja.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	55 mm
Terän Ø $D_c$	52 mm
Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
KiinnitysreiänØ	22 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	4,05 astetta

Pyöröporausjyrsintä $a_p$	10 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	42,34 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	98 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	102 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	93 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP