



TANGGRIP TAG N-MF -leikkuuterät, IC1010, Pistoleveys w / kulmasäde R: 2/0,2mm



Tilastiedot

Tilausnumero	273632 2/0,2
GTIN	7291075325744
Tuoteluokka	26A

Kuvaus

Malli:

Lastunmurtaja, jossa on suojaviiste. Yleiskäyttöinen ISO-P:lle ja ISO-M:lle. Keskiuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 273610 – 273614.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	2 mm
Kulman säde R	0,2 mm
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Syöttö f	0,04 - 0,12 mm/kierr,

Sarja	TANGGRIP-PL
Valmistajamerkintä	TAG N2MF IC1010
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	MF
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC1010
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen