




HELIGRIP-leikkuuterät, IC830, Pistoleveys w / kulmasäde R: 6/0,8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273405 6/0,8
GTIN	7291075029086
Tuoteluokka	26C

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Pistoleveys w	6 mm
Kulman säde R	0,8 mm
Syöttö f pisto	0,13 - 0,25 mm/kierr,
Syöttö f sorvaus	0,24 - 0,42 mm/kierr,

INSL	19 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,12 - 0,28 mm/kierr,
Syöttö f tasosorvaus	0,15 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,6 mm
Sarja	HELI-GRIP
Lastuamissyvyys $a_{p\ max}$	3,6 mm
Lastuamissyvyys $a_{p\ min}$	1 mm
Valmistajamerkintä	GRIP 6008Y IC830
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	F
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
Laji	IC830
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen