

Garant**Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti: 2,2Nm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 211750 2,2 |
| GTIN | 4045197553201 |
| Tuoteluokka | 21B |

Kuvaus**Malli:**

Momenttiruuvitaltta tukevalla 2K-poikittaisvääntimellä ja kiinteällä vääntömomentilla. Vääntömomentti on kiinteästi säädetty. Kiinnityksessä kestromagneetit.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa **kuuluvasti ja tuntuvasti**. Irrotuksen kautta käyttäjälle kerrotaan selvästi, että asetettu arvo on saavutettu.

Käyttö:

Yhdessä **1/4 tuuman Bits-kärkien** kanssa, joissa on **C 6,3** - tai **E 6,3-varsi**, esim. **Torx Plus® -kärki** nro **674252**. Ihanteellinen kääntöterien tarkkaan kiinnitykseen määritetyllä kiristysmomentilla.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Toimitus **ilman** Bit-terää.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| asetettu vääntömomentti | 2,2 Nm |
| Terän pituus | 50 mm |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±10 % |
| Bit-teräistukka | F 6,3 |
| Bit-teräistukka | D 6,3 |
| Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä |
| Mittaustapa | Vääntömomentti |
| Liitännämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma |
| Standardi | DIN EN ISO 6789 |
| Lukema valittavissa | Nm |
| Kokonaispituus L | 107 mm |
| Laukaisuarvon asetus | esiasetettu |
| Palaute | irrottava |
| Laukaisuperiaate | mekaaninen pitkä laukaisu |
| Kiristysuunta | Kiristys myötäpäivään |
| Tiedot tallennettavissa | ei |
| Irrotussignaali | akustinen |
| Irrotussignaali | haptinen |
| mittaustekniikka | mekaaninen |
| Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |

Tarvikkeet

"TQ-asema" – momenttiruuvitalttojen säilytysteline

659964