




## HELIGRIP-leikkuuterät, IC808, Pistoleveys w / kulmasäde R: 5/0,8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273413 5/0,8
GTIN	7291075484915
Tuoteluokka	26C

### Kuvaus

**Malli:**

Optimoitu lastunmuodostus ja lastunhallinta.

**Käyttö:**

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

**Sopii:**

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Syöttö f pisto	0,11 - 0,21 mm/kierr,
Kulman säde R	0,8 mm
Pistoleveys w	5 mm
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
INSL	19 mm
Syöttö f sorvaus	0,23 - 0,35 mm/kierr,

Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 3 mm
Sarja	HELI-GRIP
Lastuamissyvyys $a_{p \max}$	3 mm
Lastuamissyvyys $a_{p \min}$	1 mm
Valmistajamerkintä	GRIP 5008T IC808
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	S
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 180 m/min
Laji	IC808
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen