



## PENTACUT 17 N-NP -leikkuuterät Vasen, IC1008, Pistoleveys w / terän koko: 2/17mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273959 2/17
GTIN	7291075389661
Tuoteluokka	26K

### Kuvaus

#### Käyttö:

Monipuolinen järjestelmä pienten osien työstöön. Katkaisuun ja pistoon, pistosorvaukseen, kierteisiin ja käänteiseen sorvaukseen.

Pistoon ja pistosorvaukseen. Pehmeäleikkuinen.

#### Sopii:

Puristinpitimet nro 273950 – 273951.

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Kulman säde R	0,8 mm
Pistoleveys w	2 mm
Pistosyvyys $t_{max}$	4 mm
RETOL	0,02 mm
CUTDIA	32 mm

Syöttö f pistosorvaus	0,05 - 0,15 mm/kierr,
Syöttö f pisto	0,05 - 0,09 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Sarja	PENTACUT
Lastuamissyvyys $a_{p\ max}$	2,5 mm
Lastuamissyvyys $a_{p\ min}$	0,05 mm
Valmistajamerkintä	PENTA 17-200NP08LS IC1008
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	NP
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 150 m/min
Laji	IC1008
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen