



PENTACUT 17 N-NP -leikkuuterät Oikea, IC1008, Pistoleveys w / terän koko: 3/17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273958 3/17
GTIN	7291075389685
Tuoteluokka	26K

Kuvaus

Käyttö:

Monipuolinen järjestelmä pienten osien työstöön. Katkaisuun ja pistoon, pistosorvaukseen, kierteisiin ja käänteiseen sorvaukseen.

Pistoon ja pistosorvaukseen. Pehmeäleikkuinen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273950 – 273951.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Kulman säde R	0,8 mm
Pistoleveys w	3 mm
Pistosyvyys t_{max}	4 mm
RETOL	0,02 mm
CUTDIA	32 mm

Syöttö f pistosorvaus	0,05 - 0,19 mm/kierr,
Syöttö f pisto	0,05 - 0,11 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 3,1 mm
Sarja	PENTACUT
Lastuamissyvyys $a_{p\ max}$	3,1 mm
Lastuamissyvyys $a_{p\ min}$	0,05 mm
Valmistajamerkintä	PENTA 17-300NP08RS IC1008
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	NP
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 150 m/min
Laji	IC1008
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen