

**TPKT 1003PDR, IC810, Tyyppi: GGG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	GGG
Sarja	HELI3MILL
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f_z$	0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
ISO-koodi-kääntöterä	TPKT 1003PDR
Malli	PDR

Valmistajamerkintä	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Laji	IC810
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	240 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		