

**XNMU 043010HP, IC5820, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221214 S
GTIN	7291075393453
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, 4 leikkuureunaa. Lisäterä.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,6...1 \times D$  /  $a_{p\ max} = 0,8$  mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$	0,4 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	1,8 mm
Sarja	LOGIQ4FEED
tyyppi	S
ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 043010HP
Nirkon säde	1 mm
Malli	HP

Valmistajamerkintä	FFX4 XNMU 040310HP IC5820
Laji	IC5820
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	S
Inconel	soveltuu	35 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		