

Garant**Upotusjyrsin 93°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211807 66/4
GTIN	4045197648419
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Käyttö:

Ehkäisee lastujen juuttumista erityisesti jyrsittäessä syviä koloja.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	27 mm
Terän Ø D _c	66 mm
Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	55 mm
Terien lkm Z	4

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	126 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	10 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	56,34 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Porrastuskulma α_{\max}	3,05 astetta
$\varnothing D_3$	60 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	93 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 10IP	674252 10IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800