

Garant**Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomenti: 5,7Nm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211750 5,7
GTIN	4045197553232
Tuoteluokka	21B

Kuvaus**Malli:**

Momenttiruuvitaltta tukevalla 2K-poikittaisvääntimellä ja kiinteällä vääntömomentilla. Vääntömomenti on kiinteästi säädetty. Kiinnityksessä kestromagneetit.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomenti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa **kuuluvasti ja tuntuvasti**. Irrotuksen kautta käyttäjälle kerrotaan selvästi, että asetettu arvo on saavutettu.

Käyttö:

Yhdessä **1/4 tuuman Bits-kärkien** kanssa, joissa on **C 6,3** - tai **E 6,3-varsi**, esim. **Torx Plus® -kärki** nro **674252**. Ihanteellinen kääntöterien tarkkaan kiinnitykseen määritetyllä kiristysmomentilla.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Toimitus **ilman** Bit-terää.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	50 mm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±10 %
asetettu vääntömomentti	5,7 Nm
Bit-teräistukka	D 6,3
Bit-teräistukka	F 6,3
Standardi	DIN EN ISO 6789
Mittaustapa	Vääntömomentti
Palaute	irrottava
Liitäntämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Laukaisuarvon säädettävyys	Ei säädettävissä
Laukaisuperiaate	mekaaninen pitkä laukaisu
Kokonaispituus L	107 mm
Lukema valittavissa	Nm
Laukaisuarvon asetus	esiasetettu
Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

Tarvikkeet

"TQ-asema" – momenttiruuvitalttojen säilytysteline

659964