

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
16/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215615 16/4
GTIN	4045197573902
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Huomautus:

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	12,7 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Kiinnityskierre M	M8

Kokonaispituus L_{ges}	23 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	30 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,9 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	30 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,89 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	12,85 mm
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	14 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP