

**Garant****GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC pitkä, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 20/45mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215609 20/45
GTIN	4045197601827
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho. Sopivat kääntöterät APMT 0602..**

**Käyttö:**

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Huomautus:**

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..

Kokonaispituus $L_{ges}$	90 mm
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	16,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	38 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	38 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,9 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,68 astetta
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	18 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827