

## Garant

### GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC lyhyt, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/4mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	215605 16/4
GTIN	4045197409577
Tuoteluokka	210

#### Kuvaus

##### Malli:

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho. Sopivat kääntöterät APMT 0602..**

##### Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

##### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

##### Huomautus:

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

#### Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	75 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	20 mm

Terän $\varnothing D_c$	16 mm
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	12,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	30 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	30 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,9 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,89 astetta
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	14 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827