

Garant
Upotusjyrsin 93°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 42/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	211813 42/3
GTIN	4045197502117
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla. Pidennettävissä haluttuun pituuteen kierrelitännän avulla.

Käyttö:

Ehkäisee lastujen juuttumista erityisesti jyrsittäessä syviä koloja.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M16
Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Terän Ø D _c	42 mm
Kokonaispituus L _{ges}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Terien lkm Z	3

Porrastuskulma α_{\max}	5,3 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	8 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	93 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800