

**Garant**
**Upotusjyrsin 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/2mm**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 211847 20/2   |
| GTIN         | 4045197502131 |
| Tuoteluokka  | 210           |

**Kuvaus**
**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sopiva kääntöterä                    | VDGT 11T2..          |
| Kokonaispituus $L_{ges}$             | 85 mm                |
| Ulkoneman pituus $L_1$               | 35 mm                |
| Varren Ø $D_s$ h6                    | 20 mm                |
| Terän Ø $D_c$                        | 20 mm                |
| Kääntöterä-ruuvisarja                | 219801 (7IP; 0,9 Nm) |
| Terien lkm Z                         | 2                    |
| Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$      | 38 mm                |
| Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$      | 38 mm                |
| Pyöröporausjyrsintä $a_p$            | 3,5 mm               |
| Porrastuskulma $\alpha_{max}$        | 5,23 astetta         |
| Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$ | 16,4 mm              |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ø D <sub>3</sub>   | 18 mm         |
| varren malli       | weldonvarsi   |
| Asetuskulma κ      | 90 astetta    |
| Jyrsintäkäyttö     | Parrastus     |
| Jyrsintäkäyttö     | Pyöröjyrsimet |
| Sisäjähdytys       | kyllä         |
| Lastuamisstrategia | MTC           |
| Työkalun vaihto    | PowerCard     |
| Tuotetyyppi        | Upotusjyrsin  |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm      | 211750 0,9 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP | 674252 7IP |
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa  | 219801     |