

Garant

Kopiojyrsin 0° negatiivinen, weldonvarsi, Ø D: 15mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	212090 15
GTIN	4045197192387
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

RD..07 – $a_{p\max} = 1,5$ mm.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	15 mm
Kokonaispituus L _{ges}	90 mm
Varren Ø D _s h ₆	16 mm
Pituus Ø d ₁	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	RD.. 0702
Ø D ₃	8 mm
Ulkoneman pituus L ₁	24,5 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjäähdytys	kyllä

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	28 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Porrastuskulma α_{\max}	4,51 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	6,23 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Asetuskulma κ	15 - 28 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219803
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP