

Garant

Kopiojyrsin 0° negatiivinen raskasmetalli, weldonvarsi, Ø D: 20L mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	212110 20L
GTIN	4045197192554
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 – $a_{p\ max} = 2,5$ mm.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø D₃: 10 mm

Ulkoneman pituus L₁: 100 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 155 mm

Varren Ø D₅ h₆: 20 mm

Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}: 30 mm

Tekninen kuvaus

Varren Ø D ₅ h ₆	20 mm
Ulkoneman pituus L ₁	100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Sopiva kääntöterä	RD..1003
Terän Ø D _c	20 mm

Kokonaispituus L_{ges}	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Terien lkm Z	2
Sisjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	38 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	30 mm
Porrastuskulma α_{max}	537 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	748 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2,5 mm
varren malli	weldonvarsi
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219804
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, varsi E 6,3 Torx Plus® - profiili 15IP	674252 15IP