

Garant

Feedking-pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	212900 25/3
GTIN	4045197320841
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta**. **Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee**.

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	39 mm
Kokonaispituus L_{ges}	95 mm
Ø D_3	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP, 2,2 Nm)
Terän Ø D_c	25 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 070308
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,85 mm
Varren Ø $D_s\ h6$	25 mm
Terien lkm Z	3

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,56 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	11 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,85 mm
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	10 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219810