

**CCGT 09T304, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260078 SP4019
GTIN	
Tuoteluokka	28D

Kuvaus

CCGT 09T304 SP4019 Laji: SP4019

lastunmurtaja: 62

Lastuamissyvyys a_p : 0,15 - 3 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	62
Lastuamissyvyys a_p	0,15 - 3 mm
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 440 m/min
Laji	SP4019

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä