

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212905 25/2
GTIN	4045197320865
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Ø D ₃	9 mm
Ø D ₂	20,7 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,15 mm
Kiinnityskierre M	M12
Sopiva kääntöterä	XD.. 09T308

Kokonaispituus L_{ges}	35 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{max}	8,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	34 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,15 mm
Porrastuskulma α_{max}	2,02 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	48 mm
Sarja	FeedKing
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219933