

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212910 52/4
GTIN	4045197321015
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,7** käytetään terän nro **674252 koko 20IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Terän Ø D_c	52 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	1,8 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
KiinnitysreiänØ	22 mm

Ø D ₃	31 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 120408
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	83 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	102 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1,85 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	30,5 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,56 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 9IP	674252 9IP