

**Garant**
**Feedking-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212905 25/3
GTIN	4045197320872
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

**Dynaamisesti** vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

**Etu:**

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

**Huomautus:**

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	XD.. 070308
Kokonaispituus $L_{ges}$	35 mm
$\varnothing D_2$	20,7 mm
Kiinnityskierre M	M12
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_3$	12 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,85 mm

Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Terien lkm Z	3
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	11 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	37 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	0,85 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	1,56 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Sarja	FeedKing
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219810