

Garant

Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	212910 66/5
GTIN	4045197514356
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,7** käytetään terän nro **674252 koko 20IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	27 mm
Terän Ø D _c	66 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)

Sopiva kääntöterä	XD.. 120408
Ø D ₃	45 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	111 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	130 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1,85 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	44,5 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,39 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP