



## Rouhintahiomalaikka Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, Laikan Ø × laikan leveys: 125X4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	560446 125X4
GTIN	4064035079086
Tuoteluokka	53M

### Kuvaus

#### Malli:

Rouhintahiomalaikka, jossa innovatiivinen **Cubitron™ 3 tarkkuusmuotoiltu keramiikkarae INOXille ja teräkselle**. Erittäin hyvä hiontateho ja pitkä käyttöikä. Vähäinen puristusvoiman tarve vähentää työn rasittavuutta.

Uudistettu tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II -rae, jossa on **parannettu mikrokiderakenne suurempaa tehoa, parempaa suorituskykyä ja kestävä kehitystä varten**. Cubitron™ II:een verrattuna jopa 5 % suurempi leikkausnopeus ja tasaisempi hiomiskäyttäytyminen.

#### Käyttö:

Voidaan käyttää sekä rouhinta- että katkaisulaikkana, joten se on ihanteellinen leikkaamiseen, hiontaan ja uritukseen. Soveltuu käytettäväksi INOXille ja teräkselle.

#### Erittely:

A36R-BF

### Tekninen kuvaus

Laikan leveys	4,2 mm
Paksuudelle	12,6 - 21 mm

Muodon kuvaus	suorat
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	125 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Koostumus	A36R-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
suositeltu hiontakulma	Säde astetta
optimoitu materiaalille	Muuri
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		