

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212910 63/5
GTIN	4045197321039
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta**. **Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee**.

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,7** käytetään terän nro **674252 koko 20IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	42 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 120408
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Terän Ø D _c	63 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,8 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	105 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	124 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,85 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	41,5 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,41 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8