

**VNMG 160408, Laji: SW05****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251824 SW05
GTIN	4960664629978
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

VNMG 160408 SW05 Laji: SW 05
lastunmurtaja: MU
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	MU
Pääkäyttöalue	Ti
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min

Laji	SW 05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä