



Magneettinostin LM, suurin kantavuus (taso): 500kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	085992 500
GTIN	2050001737656
Tuoteluokka	08P

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Optimiteho myös suurien ilmarakojen yhteydessä, ei sirontakenttiä. Sertifioitu irrotusvoima (katso tarkastuspöytäkirja).

Kestävä ja kompakti magneettinostin, kevyt ja turvalukittava. Ergonominen kiinnitysvipu magneetin helppoa kytkemistä varten.

Käyttö:

Litteiden ja pyöreiden materiaalien (nro 085990; 085992; 085995) sekä litteiden ja ohuiden materiaalien (nro 085985) turvalliseen käsittelyyn ja siirtämiseen.

Valurauta- ja teräsosille, levyille, tangoille ja putkille. Käytettäväksi varastoissa, valimoissa/ terästehtaissa, teräksen varastoinnissa, työkalunvalmistus- ja muissa tuotantotiloissa.

Tekninen kuvaus

Mitta B	243 mm
Mitta E	103 mm
Paino	17,5 kg
suurin kantokuorma pyöreä	200 kg
Mitta F	281 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	30 mm

Mitta D	88 mm
Mitta G	49 mm
Enimmäispituus tasainen	1500 mm
suurin kantokuorma tasainen	500 kg
Mitta C	106 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	20 mm
Mitta A	225 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	400 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Magneettinostin