

**CCMT 060202, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260180 SP4019
GTIN	
Tuoteluokka	28A

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 440 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	73
Koneistusehto	jatkuva
Laji	SP4019
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä