

**Garant**
**PKD-pallojyrsin, sisäjähdytys suora leikkuu, PKD, Ø e8 DC: 6 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	209655 6
GTIN	4045197513335
Tuoteluokka	11Y

**Kuvaus**
**Malli:**

**Tehokas PKD-jyrsin täyttää korkeimmat lastuamistehovaatimukset GFK-, CFK- ja grafiittityöstössä.**

**Suora leikkuu** neutraaliin työstöön.

HammaslukuZ: 2

HammaslukuZ: 2

Terän pituus  $L_c$ : 6 mm

Ulkoneman pituus  $L_1$  mukaan lukien kavennus: 15 mm

Kavennuksen  $\varnothing D_1$ : 5,5 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 6 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ särmäykseen GFK CFK:ssa	0,04 mm
Syöttö $f_z$ kopiojyrsintään GFK CFK:ssa	0,07 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	5,5 mm
HammaslukuZ	2
Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	15 mm
Terän $\varnothing D_c$	6 mm
Syöttö $f_z$ kopiojyrsintään grafiitissa	0,12 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen grafiitissa	0,08 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm

Kokonaispituus L	80 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	6 mm
Säde R	3 mm
Pinnoitus	PKD
Lastuava aine	PKD
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a <sub>e</sub> jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a <sub>e</sub> jyrinnän aikana	0,2×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	kyllä
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Varsijyrin

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------