

Garant
Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 22mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	217160 22
GTIN	4045197552570
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Standardi:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Huomautus:

Suosittelujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa $\varnothing d_{\min}$ (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	41 mm
Lasku-Ø D	22 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
Vähimmäis-Ø d_{\min}	11 mm
Kääntöterän ruuvi	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	260142
Kokonaispituus L_{ges}	110 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Upotuskulma	180 astetta

Tuotetyyppi

Upottimet

TarvikkeetMomenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu
vääntömomentti 1,2 Nm

211750 1,2

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1

219795 1