

**Garant****Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 39mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217160 39
GTIN	4045197552747
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Standardi:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Huomautus:**

Suosittelujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa  $\varnothing d_{\min}$  (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Vähimmäis- $\varnothing d_{\min}$	21 mm
Kääntöterän ruuvi	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Varren $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	60 mm
Lasku- $\varnothing D$	39 mm
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	260150
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	140 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Upotuskulma	180 astetta

Tuotetyyppi

Upottimet

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu  
vääntömomentti 3,0 Nm

211750 3,0

Kiinnitysruuvi

219844

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx  
Plus® -profiili 15IP

674252 15IP