


**Jyrsinkääntöterä SOMT....20ER-GM suuren syötön jyrsimille PR1810****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222075 14
GTIN	4960664026944
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

GM-geometria on ykkösvalinta yleiseen työstöön.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,5 – 2 mm
Kääntöterienkoko	14
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3,5 mm
Terän paksuus E	5,56 mm
Tyyppi	GG
Nirkon säde	2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT140520-ER-GM

Laji	PR1810
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		