

**SOMT....20ER-GM, PR1810, Tyyppi: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222075 10
GTIN	4960664026906
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

GM-geometria on ykkösvalinta yleiseen työstöön.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus E	4,76 mm
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3 mm
Kääntöterienkoko	10
tyyppi	GG
Nirkon säde	2 mm
Syöttö f_z / hammas	0,5 – 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT100420ER-GM

Laji	PR1810
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		