




Jyrsinkääntöterä SOMT....20ER-GM suuren syötön jyrsimille PR1825



Tilaustiedot

Tilausnumero	222071 14
GTIN	4960664028559
Tuoteluokka	25A

Kuvaus

Malli:

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

GM-geometria on ykkösvalinta yleiseen työstöön.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Tyyppi	ST1400
Syöttö f_z / hammas	0,2 – 2 mm
Terän paksuus E	5,56 mm
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3,5 mm
Kääntöterienkoko	14
Nirkon säde	2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT140520-ER-GM

Laji	PR1825
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		