

**Sorvauskääntöterä VNMG 160404, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251752 CA125P
GTIN	4960664014422
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA125P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	PQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä