


**Sorvauskääntöterä DNMG 150612 rouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250893 CA115P
GTIN	4960664040841
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	1,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	PH
Laji	CA115P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä