

**Sorvauskääntöterä DC.T 11T302 viimeistelyyn, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260385 CA115P |
| GTIN         | 4960664045891 |
| Tuoteluokka  | 25E           |

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,5 - 1,5 mm          |
| Laji                            | CA115P                |
| Syöttö $f$                      | 0,05 - 0,25 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 120 - 340 m/min       |
| Nirkon säde                     | 0,2 mm                |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely           |
| Lastuava aine                   | KM                    |
| Koneistusehto                   | jatkuva               |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 2                     |
| Toleranssi                      | M                     |
| lastunmurtaja                   | HQ                    |
| ISO-koodi-kääntöterä            | DCMT 11T302           |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Pääkäyttöalue | P                               |
| Tuotetyppi    | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |