




HELIGRIP-leikkuuterät, IC8250, Pistoleveys w / kulmasäde R: 3/0,3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273409 3/0,3
GTIN	7291075482683
Tuoteluokka	26C

Kuvaus

Malli:

Optimoitu lastunmuodostus ja lastunhallinta.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Kulman säde R	0,3 mm
Syöttö f sorvaus	0,14 - 0,18 mm/kierr,
Syöttö f pisto	0,07 - 0,11 mm/kierr,
INSL	15,8 mm
Pistoleveys w	3 mm

Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 1,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	45 - 260 m/min
Laji	IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen