




HELIGRIP-leikkuuterät, IC8250, Pistoleveys w / kulmasäde R: 4/0,4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273409 4/0,4
GTIN	7291075488395
Tuoteluokka	26C

Kuvaus

Malli:

Optimoitu lastunmuodostus ja lastunhallinta.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	4 mm
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2,4 mm
Syöttö f pisto	0,09 - 0,15 mm/kierr,
INSL	19 mm
Syöttö f sorvaus	0,18 - 0,24 mm/kierr,

Kulman säde R	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	45 - 260 m/min
Laji	IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen