

Suorahiomakone, Tyyppi: GGS30LS



Tilaustiedot

Tilausnumero	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Kompakti, kätevä suorahiomakone monipuolisiin hiontatöihin.

- **Constant-Electronic takaa tasaisen kierrosluvun suurellakin kuormituksella.**
- **Uusi kiristysjärjestelmä karalaikkojen välyksettömään kiinnitykseen, tarkkaan työskentelyyn.**
- **Pehmeä käynnistys ja KickBack-pysäytys: Tunnistaa jumiutumisen, kone sammuu välittömästi.**
- **Pysäytyshiiliharjat moottorin maksimaaliseen suojaukseen.**
- **Pitkä käyttöikä suorajähdytyksen ja kaksinkertaisesti tiivistettyjen kuulalaakereiden ansiosta.**
- **6-portainen kierrosluvun esivalinta eri materiaaleille.**

lhanteellinen vaativiin metallitöihin ja kiven hiontaan myös ahtaissa tiloissa.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiristysholkki 6 mm, 2 kiristysavainta koko 19.

Tekninen kuvaus

Paino	1,7 kg
Valmistajamerkintä	GGS 30 LS
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm
Verkkotaajuus	50 Hz
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	3 m/s ²
Kierroslukualue	7000 - 33000 min ⁻¹
Nimellisjännite	230 V
Tehonkulutus	750 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Suorahiomakone