

Garant**Jyrsinterä 60°, HB7720, Nousu: 1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217500 1,5
GTIN	4045197217509
Tuoteluokka	21C

Kuvaus**Huomautus:**
55 :n teriä pyynnöstä.**Tekninen kuvaus**

Kierteelle \geq	M16
Terän paksuus E	2,34 mm
Syvyys t	0,864 mm
Terien mitoitus	Täysprofiili
Ulko- \emptyset D	10,6 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,5 mm
Käyttö	Sisäkierre
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM

Kierrettyyppi	MF
Kierrettyyppi	M
Kierrettyyppi	MF-LH
Kierrettyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
tyyppi	03
Terien lkm Z	3
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	60 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	45 m/min	H
Teräs < 65 HRC	sopii rajoituksin	35 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	120 m/min	K

Uni	soveltuu
märkä enintään	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin