


Garant**Kierrejärsinterä sisä- ja ulkokierteille 55°, HB7720, Kierrettä/ tuuma: 19****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218020 19
GTIN	4045197412324
Tuoteluokka	21D

Kuvaus**Malli:**

Vankka kääntöterä. **Käytettävissä kaksinkertaisesti.**

- **Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.**
- **Suuri toistotarkkuus.**

Käyttö:

55° sisä- ja ulkokierteille standardin B.S84 muk.: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.

Toleranssiluokka Medium Class A.

Tekninen kuvaus

Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Sis-/ulkokäyttö	Ulkokierre
Kierrettä/ tuuma	19
Kierteennousu	1,336 mm
Terien lkm Z	7
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM
Kierretyyppi	G

Kierrettyyppi	BSP-LH
Kierrettyyppi	BSW
Kierrettyyppi	BSP
Kierrettyyppi	G-LH
Kierrettyyppi	BSW-LH
Kylkikulma	55 astetta
Terän koko	11 mm
Syöttö f_z teräksessä < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Syöttö f_z INOXissa < 900 N/mm ²	0,05 mm
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	120 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	80 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	70 m/min	K
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

