



Katkaisulaikka 2 in 1, Kiekon Ø: 115mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563505 115
GTIN	4067263118589
Tuoteluokka	52M

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen katkaisulaikka teräkselle ja INOXille.

Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden leikkausnopeus v_c on enintään 80 m/s.

Erittely:

A60R-BF.

Huomautus:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Tekninen kuvaus

Koostumus	A60R-BF
Muodon kuvaus	suorat
Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	1 mm

Enimmäiskierrosluku	13300 min ⁻¹
Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		