

HOLEX**TKM-jyrsimet, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202238 3
GTIN	4067263015383
Tuoteluokka	12X

Kuvaus**Malli:**

Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen **viimeistelyhionta** lastukammioissa takaavat **erinomaisen lastunpoiston** pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa.

Käyttö:

Rouhintaan ja viimeistelyyn.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	65 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän pituus L _c	9 mm
Nousukulma	45 astetta
Hammasluku Z	3
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,01 mm
Terän Ø D _c	3 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,008 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
varren Ø D _s	6 mm
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Toleranssi, nimellis-Ø	e8

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	Täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	170 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	160 m/min	N
PE-HD	soveltuu	110 m/min	N
PA 66	soveltuu	130 m/min	N
PEEK	soveltuu	110 m/min	N
PF 31	soveltuu	90 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	160 m/min	N
Cu	soveltuu	120 m/min	N
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB